



PrecisionBit para Torx®, 1/4 polegada C 6,3, Perfil Torx®: TX20



Dados do pedido

Número do pedido	675295 TX20
GTIN	7610733211524
Classe de artigo	63E

Descrição

Modelo:

Para alojamento em suportes manuais ou máquinas com alojamento sextavado correspondente ou para alojamento nos porta-pontas n.º 675000 – 675050.

Forte elasticidade e dureza com alta dureza para uma longa vida útil. Pontas de saída de alta precisão para um encaixe perfeito no parafuso e na "Anti-Cam-Out". O nano-revestimento é **codificação de cores** e proteção atraente **contra a ferrugem**.

Utilização:

Para parafusos com perfil Torx®.

Norma:

DIN ISO 1173.

Material:

Aço especial de alta resistência com a maior dureza possível e resistência especial.

Descrição técnica

Perfil Torx®	TX20
comprimento total	25 mm
Haste sextavada para ponta	C 6,3
Perfil de saída	Chave de parafusos para parafusos TORX®
Tipo de produto	Ferramenta de pontas

