

**PrecisionBit para fenda, 1/4 polegada C 6,3, Largura da aresta de corte: 6mm****Dados do pedido**

Número do pedido	675300 6
GTIN	7610733211593
Classe de artigo	63E

**Descrição****Modelo:**

Para alojamento em suportes manuais ou máquinas com alojamento sextavado correspondente ou para alojamento nos porta-pontas n.º 675000 – 675050.

Forte elasticidade e dureza com alta dureza para uma longa vida útil. Pontas de saída de alta precisão para um encaixe perfeito no parafuso e na "Anti-Cam-Out". O nano-revestimento é **codificação de cores** e proteção atraente **contra a ferrugem**.

**Utilização:**

Para parafusos ranhurados DIN 3127 ou DIN ISO 2351-1.

**Norma:**

DIN ISO 1173.

**Material:**

Aço especial de alta resistência com a maior dureza possível e resistência especial.

**Descrição técnica**

Largura da aresta de corte	6 mm
comprimento total	25 mm
Espessura da lâmina	1 mm
Haste sextavada para ponta	C 6,3
Perfil de saída	Chave de parafusos de fenda
Tipo de produto	Ferramenta de pontas

