

**Martelo sem recuo com cabo de nogueira, Ø da cabeça do martelo: 25****Dados do pedido**

Número do pedido	755100 25
GTIN	4030618301585
Classe de artigo	73W

Descrição**Versão:**

Peça central de aço forte com inserções intercambiáveis feitas do melhor nylon resistente ao desgaste. **Sem ricochete** graças às esferas de aço no corpo do martelo.

Cabo de madeira de nogueira 1a.

Utilização:

Para alisar ou aplicar peças de trabalho nas mesas da máquina ou para um impactos suave durante o trabalho de montagem.

Peça sobresselente:

Para substituição do inserto de nylon, ver n.º 754910.

Cabo de nogueira sobresselente, ver n.º 755140.

Descrição técnica

Material do cabo	Madeira de nogueira
Comprimento da cabeça com insertos	105 mm
Comprimento total	305 mm
Peso	0,25 kg
Material da caixa	Tubo de aço
Ø da cabeça do martelo	25 mm
Série	SUPERCRAFT
Material do inserto	Nylon, branco, duro

Fixação do cabo de caixa	Cunha em alumínio e cavilha de fixação
Superfície	Revestido com pintura a pó
sem ricochete	sim
Tipo de produto	Martelo

Acessórios

Inserção sobresselente, nylon Ø da cabeça do martelo 25	754910 25
Cabo de martelo de noqueira para Ø da cabeça do martelo 25	755140 25