



## Chave para tubos Cobra® fosfatada, comprimento total: 125mm



### Dados do pedido

Número do pedido	705800 125
GTIN	4003773069935
Classe de artigo	73F

### Descrição

**Modelo:**

**Articulação encaixada** (=guia dupla) com proteção de fixação contra ferimentos por esmagamento. Mordentes de fixação dentados, serrilhados, com fixação automática. Alicates preto fosfatado, cabeça polida. Com **possibilidade de regulação precisa do encaixe** pressionando um botão de mola. Punhos revestidos com plástico.

**Norma:****DIN ISO 8976****Material:**

Aço elétrico cromo-vanádio, forjado por estampagem.

**Acessórios especiais:**

Mordentes de proteção n.º 705805 tam. 180-300.

### Descrição técnica

comprimento total	125 mm
Número de posições de encaixe de ajuste preciso	13
Largura de aperto para tubos	1 polegada
Largura de aperto para sextavado	27 mm
Punho	aplainado em cruz
Superfície	fosfatado a preto, cabeça polida
Norma	<b>DIN ISO 8976</b>

Material	Aço cromo-vanádio
não produz faíscas	não
Ajuste rápido	não
Fixação automática	sim
Proteção contra travamento	sim
Tipo de produto	Chave para tubos e canalização

---

## Acessórios

Gama de peças sobresselentes Tipo 125	705920 125
---------------------------------------	------------