

**Chave para tubos Cobra® fosfatada, comprimento total: 560mm****Dados do pedido**

Número do pedido	705800 560
GTIN	4003773044321
Classe de artigo	73F

Descrição**Modelo:**

Articulação encaixada (=guia dupla) com proteção de fixação contra ferimentos por esmagamento. Mordentes de fixação dentados, serrilhados, com fixação automática. Alicates preto fosfatado, cabeça polida. Com **possibilidade de regulação precisa do encaixe** pressionando um botão de mola. Punhos revestidos com plástico.

Norma:**DIN ISO 8976****Material:**

Aço elétrico cromo-vanádio, forjado por estampagem.

Acessórios especiais:

Mordentes de proteção n.º 705805 tam. 180-300.

Descrição técnica

Número de posições de encaixe de ajuste preciso	20
comprimento total	560 mm
Largura de aperto para tubos	4.1/2 polegada
Largura de aperto para sextavado	120 mm
Punho	revestido com plástico
Superfície	fosfatado a preto, cabeça polida
Norma	DIN ISO 8976
Material	Aço cromo-vanádio

não produz faíscas	não
Ajuste rápido	não
Fixação automática	sim
Proteção contra travamento	sim
Tipo de produto	Chave para tubos e canalização