



Dados do pedido

Número do pedido	081515 UNI-EX
GTIN	5708997356173
Classe de artigo	08C

Descrição

Modelo:

Lanterna de trabalho à prova de explosão, testada de acordo com a diretiva ATEX aplicável. Iluminação extremamente brilhante e uma vida útil muito longa.

Lanterna de trabalho LED-EX com bateria multifuncional. Luz principal com interruptor de dois níveis e foco superior.

Função:

IP65: Proporciona proteção contra jatos de água de todas as direções e proteção contra a entrada de pó (à prova de pó), bem como proteção total contra contacto.

Norma:

Certificado para a zona ATEX 0 e Zona ATEX 20.

Diretiva ATEX n.º 2014/34/UE, com aprovação e certificação IEC e IECEx.

Material fornecido:

Inclui cabo de carga e estação de carregamento.

Descrição técnica

Temperatura da cor	6000 K
Fluxo luminoso	200 lm
Fluxo luminoso nível 2	330 lm

Capacidade da bateria	2,8 Ah
Tipo de bateria	lão de lítio
Tensão da bateria	3,2 V
Número de baterias incluídas	1
Alimentação de energia	A bateria recarregável
Comprimento total	220 mm
Valor CRI	80
Tipo de proteção IP	IP 65
Largura total	70 mm
Período de iluminação 2	3 h
Período de iluminação	7,5 h
Peso	420 g
Propriedades do aparelho	Adequado para área EX
Zona ATEX	Zona 0
Zona ATEX	Zona 20
Altura total	39 mm
Designação do fabricante	UNI-EX
Tipo de produto	Lanterna de trabalho