



Dados do pedido

Número do pedido	081524 NOVA-EXR
GTIN	
Classe de artigo	08C

Descrição

Modelo:

Lanterna de trabalho à prova de explosão, testada de acordo com a diretiva ATEX aplicável. Iluminação extremamente brilhante e uma vida útil muito longa.

Lanterna de trabalho LED-EX com bateria potente e robusta.

Norma:

Zertifiziert für ATEX-Zone: **Gas** 1 und 2, **Staub** 21 und 22.

ATEX-Richtlinie Nr. 2014/34/EU, IEC und IECEx zugelassen und zertifiziert.

Material fornecido:

Inclui cabo de carga de 5 m.

Descrição técnica

Propriedades do aparelho	Adequado para área EX
Capacidade da bateria	1,4 Ah
Tipo de bateria	Fosfato de ferro-lítio
Período de iluminação	2 h
Temperatura da cor	6500 K
Zona ATEX	Zona 1

Zona ATEX	Zona 21
Fluxo luminoso	1500 lm
Alimentação de energia	A bateria recarregável
Tensão da bateria	19,2 V
Número de baterias incluídas	1
Altura total	123 mm
Largura total	266 mm
Comprimento total	270 mm
Período de iluminação 2	4 h
Fluxo luminoso nível 2	750 lm
Peso	3900 g
Tipo de produto	Lanterna de trabalho

Acessórios

Tripé Altura EX1,35-3	081252 EX1,35-3
-----------------------	-----------------