

**Ponta para Torx Plus®, 1/4 polegada C 6,3, Perfil Torx Plus®: 30IP****Dados do pedido**

Número do pedido	675390 30IP
GTIN	4013288031624
Classe de artigo	63H

Descrição**Modelo:**

Para alojamento em suportes manuais ou máquinas com alojamento sextavado correspondente ou para alojamento nos porta-pontas n.º 675000 – 675050.

Versão padrão, **resistente**.

Utilização:

Para todos os parafusos do sistema de aparafusamento de alta resistência Torx Plus®. Os parafusos Torx Plus® são cada vez mais usados, entre outras coisas, para uniões aparafusadas de pastilhas reversíveis ou de sistemas de transmissão.

Norma:

DIN ISO 1173.

Material:

Liga especial de cromo-vanádio, **resistente e dura**.

Descrição técnica

Perfil Torx Plus®	30IP
comprimento total	25 mm
Haste sextavada para ponta	C 6,3
Designação do fabricante	867/1 IP TORX PLUS®
Perfil de saída	Chave de parafusos para parafusos TORX-PLUS®
Tipo de produto	Ferramenta de pontas

