



## Ponta de broca de roscar HSS, para rosca: M3



### Dados do pedido

Número do pedido	676307 M3
GTIN	4013288119070
Classe de artigo	63H

### Descrição

**Modelo:**

Haste sextavada de 1/4 polegadas conforme DIN 3126 C 6,3.

**Vantagem:**

Mudança rápida e simples entre ponta de broca, rebaixador ou parafuso.

**Utilização:**

Ideal para trabalhos de reparação e montagem no uso móvel.

### Descrição técnica

para rosca	M3
comprimento total	33 mm
Passo	0,5 mm
Comprimento da haste	14 mm
Haste sextavada para ponta	C 6,3
Tipo de rosca	M
Óleo de corte	HSS
Classe de tolerância	ISO 2 6H
Ângulo do flanco	60 grau
Utilização com tipo de perfuração	até 1xD com furo de passagem
Tipo de produto	Ponta de broca de roscar

