



Alicate de precisão para anéis de retenção com batente limitador, Tipo: A0



Dados do pedido

Número do pedido	719892 A0
GTIN	4003773061748
Classe de artigo	73F

Descrição

Versão:

Pega forjada e peça articulada. Pontas de aço especial, trabalhadas com especial precisão e montadas por pressão no corpo do alicate.

Com limitador ajustável.

Alicate cinzento atramentalizado. Punhos revestidos com plástico. Articulação com **mola de abertura integrada**. **Formato A – mordentes retos**.

Vantagem:

As pontas usadas são altamente resistentes em uso contínuo, até 10 vezes mais vida útil em comparação com as pontas viradas.

Utilização:

Usado para instalar e remover anéis de retenção.

Norma:

DIN 5254 A e B – para anéis de retenção externos.

Descrição técnica

comprimento total	140 mm
Forma	A
para anéis de retenção exteriores de Ø	3 - 10 mm
Ø da ponta	0,9 mm
Norma	DIN 5254 A

Ficha de dados

Utilização de alicates para anéis de retenção	Anel exterior reto
Forma do mordente	reto
Punho	revestido com plástico
Material	Aço especial
Superfície	fosfatado a cinzento
com batente limitador	sim
Articulação com mola de abertura integrada	sim
Punho com mecanismo de retenção	não
Ponta intercambiável	não
Tipo de produto	Alicate para anéis de retenção