

Par de luvas 6230, Tamanho das luvas: 8



Dados do pedido

Número do pedido	094236 8
GTIN	4059904093782
Classe de artigo	09H

Descrição

Modelo:

6230. Luva antiestática para aplicações **ESD**. Também adequada para operar **ecrãs táteis**.

Norma:

EN 388; EN ISO 21420

EN 16350

Instrução:

A quantidade mínima de encomenda corresponde a uma unidade de embalagem (PU) ou um múltiplo da mesma.

As luvas que protegem contra descargas eletrostáticas não isolam as mãos da tensão elétrica. Não adequada para trabalhar em linhas sob tensão ou para proteção contra choques elétricos, mas apenas para proteção do produto.

Descrição técnica

EN 388 Resistência ao corte	1
EN 388 Resistência ao rasgamento	3
sem silicone	não
Capacidade de respiração	bom

EN 388 Resistência à abrasão	4
Forma de ajuste	bom
Tamanho das luvas	8
Proteção térmica	não disponível
EN 388 Resistência à perfuração	1
Sensibilidade tátil	muito bom
Sem DMF	não
Aderência com óleo	moderado
Boa aderência em molhado	moderado
Material do revestimento	PU
Tipo de luvas	Luvas multiusos
Categoria de proteção	Categoria II
Índice	1
Propriedades das luvas	Adequado para ecrã tátil
Tecnologia de tricotagem	13G
Propriedade eletrostática	EGB/ESD
Utilização	reutilizável
EN 388	3141X
material de suporte	Nylon/Carbono
Revestimento	PU
Variante de revestimento	palma da mão interior
âmbito	Precisão
Cor	branco/cinzentos
Peso	14 g
Tipo de produto	Luvas de ESD