

Garant**Escareador manual configurável, sem revestimento, Ø nominal DC: 7,5mm****Dados do pedido**

Número do pedido	160200 7,5
GTIN	4045197926555
Classe de artigo	10N

Descrição**Modelo:**

Com **espiral à esquerda** de 7 – 8° e corte inicial longo de 1/4 do comprimento de corte. Número par de dentes com passo irregular para perfuração redonda e sem marcas de trepidação. O chanfro de retificação cilíndrica na peça de corte cilíndrica alisa o furo e guia o escareador. Escareadores manuais **retificados para ajuste às suas especificações**.

Utilização:

Para furos passantes (não adequado para furos cegos). Também adequado para perfuração com interrupções.

Descrição técnica

área de Ø	7,101 - 7,6 mm
Comprimento da lâmina L _c	54 mm
Ø nominal D _c	7,5 mm
Número de arestas de corte Z	6
Comprimento total L	107 mm
Quadrado da haste □	5,5 mm
Projeção L ₁	69 mm
Revestimento	sem revestimento
Óleo de corte	HSS
Norma	DIN 206 B
Ângulo espiral	7-8 grau

Refrigeração interior	não
Utilização com tipo de perfuração	com furo de passagem
Anel colorido	sem
Tipo de produto	Escareador

Dados de utilizador

	Adequabilidade	V _c	código ISO
Alumínio (apara curta)	adequado		
Aço < 500 N/mm ²	adequado		
Aço < 750 N/mm ²	adequado		
Aço < 900 N/mm ²	condicionalmente adequado		
Óleo	adequado		
seco	condicionalmente adequado		