

## Par de luvas HyFlex® 11-600, Tamanho das luvas: 7



### Dados do pedido

Número do pedido	094240 7
GTIN	10076490499348
Classe de artigo	04P

### Descrição

#### Modelo:

HyFlex® 11-600. Luvas de malha fina com revestimento na palma da mão para ambientes de trabalho secos. Indicada para trabalhos de precisão, alta respirabilidade. Com material de suporte fino para uso na indústria para trabalhos leves e de precisão nos quais **é necessária uma mobilidade máxima**. Proteção dos produtos contra impressões digitais, resíduos específicos das luvas e contaminação cruzada de produtos. Especialmente indicada para a montagem de peças pequenas, como rolamentos de esferas, articulações e molas.

#### Norma:

EN 388; EN ISO 21420

#### Instrução:

A quantidade mínima de encomenda corresponde a uma unidade de embalagem (PU) ou um múltiplo da mesma.

### Descrição técnica

Aderência com óleo	moderado
sem silicone	não
Sensibilidade tátil	muito bom

Sem DMF	não
Proteção térmica	não disponível
Capacidade de respiração	muito bom
Boa aderência em molhado	moderado
Forma de ajuste	muito bom
Material do revestimento	PU
Tamanho das luvas	7
Série	HyFlex®
Categoria de proteção	Categoria II
Tipo de luvas	Luvas multiusos
Índice	1
EN 388	3121 A
material de suporte	Nylon
Revestimento	PU
Variante de revestimento	palma da mão interior
âmbito	Precisão
Comprimento	200 mm
Cor	branco
Peso	11,6 g
Tecnologia de tricotagem	15G
Utilização	reutilizável
Material	PU
Classe de proteção contra o corte	A
Tipo de produto	Luvas multiusos