

**Garant**

## Dados do pedido

Número do pedido	270006 21/6
GTIN	4045197928955
Classe de artigo	21V

## Descrição

### Modelo:

Haste de metal duro de baixa vibração com cabeça de aço soldada e assento de pastilha endurecido.

- **Pastilha de corte de metal duro aparafusada na parte frontal, transmissão de força de união mecânica graças ao dentado frontal.**
- **Mudança de pastilha de corte simples.**

## Descrição técnica

Comprimento total L	80,5 mm
Parafuso para pastilha reversível	279815 10
Altura de fixação L <sub>2</sub>	11,5 mm
Tamanho da placa	06 mm
Comprimento da cabeça L <sub>1</sub>	21 mm
Série	Mini
Ø haste D <sub>s</sub>	12 mm
Tipo de inserto	direita
Refrigeração interior	sim
Tipo de produto	Barra de mandrilar

## Acessórios

Chave de parafusos dinamométrica com escala, suporte de ponta intercambiável binário máximo 500

659957 500

PrecisionBit para Torx®, 1/4 polegada E 6,3 Perfil Torx® TX8

674248 TX8