

**Suporte de aperto rotativo SCSCR 45°, para pastilhas de corte reversíveis CC., direita, Tamanho da haste/placa: 20/09mm****Dados do pedido**

Número do pedido	260000 20/09
GTIN	4045197929167
Classe de artigo	21T

**Descrição técnica**

Conjunto de parafusos para pastilhas reversíveis	269028 2
Pastilha de corte reversível adequada	CC.. 09T3..
Parafuso para calço	269013 2
Código ISO do suporte	SCSCR/L 2020K09
Comprimento da cabeça L <sub>1</sub>	22 mm
Tamanho da haste	20 mm
Comprimento total L	126 mm
Tamanho da placa	9 mm
Calço	269005 1
Largura funcional L <sub>4</sub>	25 mm
Norma	Norma de fábrica
Tipo de inserto	direita
Refrigeração interior	não
Ângulo de ajuste κ	45 grau
Aplicação	Faceamento
Aplicação	Torneamento longitudinal exterior

Tipo de produto

Suporte de torneamento

---

**Acessórios**

Conjunto de parafusos para pastilhas reversíveis Tipo 2

269028 2

PrecisionBit para Torx®, 1/4 polegada E 6,3 Perfil Torx® TX15

674248 TX15

Chave de parafusos dinamométrica com escala, suporte de ponta intercambiável binário máximo 500

659957 500