

Placa de perfil completo 30° interior direita, HB7125, Número de passos/polegadas: 10**Dados do pedido**

Número do pedido	270980 10
GTIN	4045197929341
Classe de artigo	21J

Descrição técnica

Número de passos/polegadas	10
Óleo de corte	HM
Utilização interior/exterior	interior
Tipo de inserto	direita
Perfil da pastilha de corte reversível	Perfil inteiro
Tipo	HB7125
Tipo de rosca	RD
Tipo de rosca	RD-LH
Norma de rosca	DIN 405
Ângulo do flanco redondo	30 grau
Espessura	3,6 mm
Tamanho da placa L	16 mm

Tipo de produto

Pastilha de corte
reversível para roscagem

Dados de utilizador

	Adequabilidade	V _c	Código ISO
INOX < 900 N/mm ²	adequado		
INOX > 900 N/mm ²	adequado		
Ti > 850 N/mm ²	adequado		
contínuo	adequado		
irregular	adequado		
interrompido	adequado		
máximo a molhado	adequado		