

Par de luvas HyFlex® 11-801, Tamanho das luvas: 7**Dados do pedido**

Número do pedido	094351 7
GTIN	10076490491830
Classe de artigo	04P

Descrição**Modelo:**

Série HyFlex®. Luva versátil com revestimento em espuma de nitrilo para trabalhos precisos e gerais. Proporciona um bom equilíbrio entre conforto, mobilidade e proteção manual. Com Ansell zonz® Comfort Fit Technology™ para reduzir a fadiga das mãos. Norma Öko-Tex® 100. Com material Nylon Spandex e revestimento sem silicone. Sem látex.

Norma:

EN 388; EN ISO 21420

Antistatisch gemäß EN 1149.

Instrução:

A quantidade mínima de encomenda corresponde a uma unidade de embalagem (PU) ou um múltiplo da mesma.

Descrição técnica

Sem DMF	não
Capacidade de respiração	muito bom
Boa aderência em molhado	moderado
Tamanho das luvas	7

Sensibilidade tátil	muito bom
sem silicone	não
Proteção térmica	não disponível
Aderência com óleo	bom
Material do revestimento	Nitrilo
Forma de ajuste	muito bom
Série	HyFlex®
Categoria de proteção	Categoria II
Tipo de luvas	Luvas multiusos
Vestuário standard	Norma Oeko-Tex 100
Índice	1
Propriedades das luvas	sem DMF
Propriedades das luvas	sem látex
Propriedades das luvas	sem silicone
Propriedades das luvas	delicado com peles alérgicas
EN 388	3131 A
material de suporte	Spandex Nylon
Revestimento	Espuma de nitrilo
Variante de revestimento	palma da mão interior
âmbito	Multiusos
Comprimento	192 mm
Cor	preto/cinzentos
Peso	20,4 g
Tecnologia de tricotagem	15G
Utilização	reutilizável
Material	Espuma de nitrilo
Classe de proteção contra o corte	A
Tipo de produto	Luvas multiusos

