



Raspador de precisão com lâmina intercambiável Aço para ferramentas



Dados do pedido

Número do pedido	836400
GTIN	7290003236701
Classe de artigo	83G

Descrição

Modelo:

Suporte de metal leve (120 mm de comprimento) com pinça de aperto e lâmina de perfil oco triangular reversível, substituível, de **aço para ferramentas especial** ou **metal duro**. A lâmina pode ser estendida e retificada ao longo de todo o seu comprimento.

Instrução:

Ver também lâminas de raspadeira n.º 839677; 839678.

Descrição técnica

comprimento total	120 mm
Largura da lâmina	4,2 mm
Comprimento da lâmina	80 mm
Modelo do punho	sextavado 12 mm
Material da lâmina	WS
Lâmina intercambiável	sim
Tipo de produto	Raspador

Acessórios

Lâmina reta de reserva (80×4,2 mm)Aço para ferramentas	836410
Lâmina reta de reserva (50×3,2 mm)Metal duro	836420

Lâmina reta de reserva (75×3,2 mm)HSS	836425
Mini lâmina raspadora, reta	839677
Lâmina raspadora especial, com manivela	839678