

Garant**Pastilha de corte reversível por fresagem LOMU 090408 TR-M, para GARANT Power Tang, HB9520****Dados do pedido**

Número do pedido	215982 ST900
GTIN	4045197937995
Classe de artigo	21A

Descrição**Nota:**

Valores de referência de aplicação para $a_e = 0,3 \times D / a_p = 4,5$ mm

Descrição técnica

Avanço f_z	0,11 mm
Código ISO da pastilha de corte reversível	LOMU090408 TR-M
#Raio do canto	0,8 mm
Tipo	ST900
Tipo	HB9520
Material de corte	HM
Número de trocas/cortes	4
Tipo de produto	Pastilha de corte reversível para fresar

Dados de utilizador

	Adequabilidade	V_c	Código ISO
Aço < 500 N/mm ²	adequado		
Aço < 750 N/mm ²	adequado		
Aço < 900 N/mm ²	adequado		
Aço < 1100 N/mm ²	condicionalmente adequado		
Aço < 1400 N/mm ²	condicionalmente adequado		
INOX < 900 N/mm ²	condicionalmente adequado		
INOX > 900 N/mm ²	condicionalmente adequado		
máximo a molhado	condicionalmente adequado		
mínimo a molhado	condicionalmente adequado		
seco	adequado		
Ar	adequado		