

**Pastilha de corte reversível por fresagem LOEU 090408 R-L, para GARANT Power Tang, HB7940, Tipo: Ti****Dados do pedido**

Número do pedido	215990 TI
GTIN	4045197938121
Classe de artigo	21A

**Descrição****Nota:**

Valores de referência de aplicação para  $a_e = 0,3 \times D / a_p = 3,5$  mm

**Descrição técnica**

Avanço $f_z$	0,07 mm
Tipo	Ti
Raio do canto	0,8 mm
Código ISO da pastilha de corte reversível	LOEU090408 R-L
Tipo	HB7940
Óleo de corte	HM
Número de trocas/cortes	4
Tipo de produto	Pastilha de corte reversível para fresar

**Dados de utilizador**

	<b>Adequabilidade</b>	<b>V<sub>c</sub></b>	<b>Código ISO</b>
INOX < 900 N/mm <sup>2</sup>	condicionalmente adequado		
INOX > 900 N/mm <sup>2</sup>	condicionalmente adequado		
Ti > 850 N/mm <sup>2</sup>	adequado		
máximo a molhado	adequado		
mínimo a molhado	adequado		
seco	condicionalmente adequado		
Ar	condicionalmente adequado		