

Garant

Dados do pedido

Número do pedido	213573 ST1400
GTIN	4045197941022
Classe de artigo	21A

Descrição

Modelo:

Espessura da pastilha reforçada para os mais altos requisitos de maquinagem. Proteção contra o desgaste graças ao revestimento de última geração.

Instrução:

Para obter a máxima qualidade de superfície, usar juntamente com n.º 213596 UNI.
Valores de referência de aplicação para $a_e = 0,5 \dots 1 \times D/a_{pm\acute{a}x} = 4$ mm.

Descrição técnica

Avanço f_z por dente	0,22 mm
Tipo	ST1400
Espessura da placa E	5,56 mm
Código ISO da pastilha de corte reversível	SEET 1305 AGSR
Tipo	HB7510
Óleo de corte	HM
Número de trocas/cortes	4

Tipo de produto

Pastilha de corte reversível para fresar

Dados de utilizador

	Adequabilidade	V_c	código ISO
Aço < 1100 N/mm ²	adequado		
Aço < 1400 N/mm ²	adequado		
máximo a molhado	condicionalmente adequado		
seco	adequado		