

**Garant**

## Dados do pedido

|                  |               |
|------------------|---------------|
| Número do pedido | 213566 ST900  |
| GTIN             | 4045197941008 |
| Classe de artigo | 21A           |

## Descrição

**Modelo:**

Espessura da pastilha reforçada para os mais altos requisitos de maquinagem. Proteção contra o desgaste graças ao revestimento de última geração.

**Instrução:**

Para obter a máxima qualidade de superfície, usar juntamente com n.º 213596 UNI.  
Valores de referência de aplicação para  $a_e = 0,5 \dots 1 \times D/a_{p\text{máx}} = 4 \text{ mm}$ .

## Descrição técnica

|  |                |
|--|----------------|
| Avanço $f_z$ por dente                     | 0,2 mm         |
| Tipo                                       | ST900          |
| Espessura da placa E                       | 5,56 mm        |
| Código ISO da pastilha de corte reversível | SEET 1305 AGSR |
| Tipo                                       | HB7520         |
| Óleo de corte                              | HM             |
| Número de trocas/cortes                    | 4              |

Tipo de produto

Pastilha de corte reversível para fresar

**Dados de utilizador**

|                             | <b>Adequabilidade</b>     | <b>V<sub>c</sub></b> | <b>código ISO</b> |
|-----------------------------|---------------------------|----------------------|-------------------|
| Aço < 500 N/mm <sup>2</sup> | adequado                  |                      |                   |
| Aço < 750 N/mm <sup>2</sup> | adequado                  |                      |                   |
| Aço < 900 N/mm <sup>2</sup> | adequado                  |                      |                   |
| máximo a molhado            | condicionalmente adequado |                      |                   |
| seco                        | adequado                  |                      |                   |