

Garant**Bucha excêntrica, ØD3 H7: 40mm**

Dados do pedido

Número do pedido	290392 40
GTIN	4045197942197
Classe de artigo	29K

Descrição

Modelo:

Com intervalo de ajuste máximo de $\pm 0,5$ mm.

Um traço na escala corresponde a 0,03 mm.

Utilização:

Para um ajuste de precisão de porta-ferramentas de brochagem de perfis e ranhuras nos tornos sem eixo Y.

Indicado para:

Porta-ferramentas de brochagem de perfis ou ranhuras n.º 290330 – 290359.

Descrição técnica

L ₂	65 mm
L ₁	80 mm
Ø D ₂	55 mm
para Ø D _s	25 mm
Tipo de produto	Bucha excêntrica

