

Garant


Dados do pedido

Número do pedido	212824 ST1400
GTIN	4045197942562
Classe de artigo	21A

Descrição

Instrução:

Valores de referência de aplicação para $a_e = 0,5...1 \times D/a_{p \text{ máx}}$

Descrição técnica

Tipo	ST1400
Avanço f_z por dente	0,8 mm
Raio do canto	1 mm
Espessura da placa S	3:18 mm
Código ISO da pastilha de corte reversível	XOMT060310ZZSR
Tipo	HB4030
Óleo de corte	HM
profundidade de corte recomendada $a_{p \text{ máx}}$.	1 mm
profundidade máxima de corte $a_{p \text{ máx}}$.	1 mm
Raio de programação com $a_{p \text{ máx}}$.	2 mm

Número de trocas/cortes	3
Tipo de produto	Pastilha de corte reversível para fresar

Dados de utilizador

	Adequabilidade	V _c	código ISO
Aço < 1100 N/mm ²	adequado		
Aço < 1400 N/mm ²	adequado		
máximo a molhado	condicionalmente adequado		
mínimo a molhado	condicionalmente adequado		
seco	adequado		
Ar	adequado		