


Garant

Dados do pedido

Número do pedido	212899 UNI
GTIN	4045197943224
Classe de artigo	21A

Descrição

Instrução:

Valores de referência de aplicação para $a_e = 0,5...1 \times D/a_{p \text{ máx}}$

Descrição técnica

Tipo	UNI
Raio do canto	1,6 mm
Espessura da placa S	5:56 mm
Código ISO da pastilha de corte reversível	XDMT120516ZDSR
Tipo	HB415
Óleo de corte	HM
profundidade de corte recomendada $a_{p \text{ máx}}$	1,3 mm
profundidade máxima de corte $a_{p \text{ máx}}$	2 mm
Raio de programação com $a_{p \text{ máx}}$	3 mm
Número de trocas/cortes	3

Tipo de produto

Pastilha de corte reversível para fresar

Dados de utilizador

	Adequabilidade	V_c	código ISO
Aço < 500 N/mm ²	adequado		
Aço < 750 N/mm ²	adequado		
Aço < 900 N/mm ²	adequado		
Aço < 1100 N/mm ²	adequado		
Aço < 1400 N/mm ²	adequado		
INOX < 900 N/mm ²	adequado		
INOX > 900 N/mm ²	adequado		
Uni	adequado		
máximo a molhado	condicionalmente adequado		
mínimo a molhado	condicionalmente adequado		
seco	adequado		
Ar	adequado		