

Garant**Cone de fixação plano com canais de refrigeração, HSK-A 100 A = 160, Ø de fixação D1: 14****Dados do pedido**

Número do pedido	304411 14
GTIN	4045197943835
Classe de artigo	31A

Descrição**Versão:**

- **Com RFID / perfuração Balluff-Chip.**
- **Superfícies funcionais HSK processadas.**

GARANT: Todos os eixos torneados (funcionamento suave!).

Com furos do canal de refrigeração bloqueáveis.

Utilização:

Para fixar ferramentas com superfícies de encabadouro laterais segundo a norma DIN 1835, forma B e DIN 6535, forma HB.

Acessórios especiais:

Tubo de refrigerante n.º 309880, chave de caixa n.º 309890.

Nota:

HSK 40 e 50, forma A e E estão disponíveis no fabricante.

Descrição técnica

Parafuso tensor sobressalente n.º 309900	12
Projeção medida A	160 mm
Ø de fixação D ₁	14 mm
Ø exterior D	44 mm
Alojamento	HSK-A 100 A = 160

Ficha de dados

Norma de alojamento	DIN 69882-4
Norma de alojamento	DIN 69893
Norma de alojamento	ISO 12164-1
Forma	A
Furo do canal de refrigeração	com fecho
Qualidade de balanceamento G com n.º rotações	G 2,5 a 25000 min ⁻¹
Concentricidade	≤ 3 µm
Estratégia de maquinagem	HSC
Estratégia de maquinagem	HPC
Tipo de produto	Mandril de superfície

Produtos adequados

<https://www.hoffmann-group.com/PT/pt/hom/p/304411-14>