

## Ficha de dados



### Cone de fixação plano com canais de refrigeração, HSK-A 100 curto, Ø de fixação D1: 6



#### Dados do pedido

Número do pedido	304398 6
GTIN	4045197944382
Classe de artigo	32A

#### Descrição

##### Versão:

- Com RFID / perfuração Balluff-Chip.
- Superfícies funcionais HSK processadas.

Com furos do canal de refrigeração bloqueáveis.

##### Utilização:

Para fixar ferramentas com superfícies de encabado laterais segundo a norma DIN 1835, forma B e DIN 6535, forma HB.

##### Acessórios especiais:

Tubo de refrigerante n.º 309880, chave de caixa n.º 309890.

##### Nota:

HSK 40 e 50, forma A e E estão disponíveis no fabricante.

#### Descrição técnica

Parafuso tensor sobressalente n.º 309900	6
Ø exterior D	25 mm
Ø de fixação D <sub>1</sub>	6 mm
Projeção medida A	80 mm
Alojamento	HSK-A 100 curto

## Ficha de dados

Norma de alojamento	DIN 69893
Norma de alojamento	DIN 69882-4
Norma de alojamento	ISO 12164-1
Forma	A
Furo do canal de refrigeração	sem fecho
Qualidade de balanceamento G com n.º rotações	G 6,3 a 20000 min <sup>-1</sup>
Concentricidade	≤ 3 µm
Estratégia de maquinagem	HSC
Estratégia de maquinagem	HPC
Tipo de produto	Mandril de superfície

### Produtos adequados

<https://www.hoffmann-group.com/PT/pt/hom/p/304398-6>