

Garant**Cone de fixação plano Forma ADB com canais de refrigeração, BT 40 curto, Ø de fixação D1: 6****Dados do pedido**

Número do pedido	302596 6
GTIN	4045197944597
Classe de artigo	31A

Descrição**Versão:**

Todas as hastes torneadas (funcionamento suave). Qualidade de balanceamento G2,5/25 000 rpm. **Com furos do canal de refrigeração bloqueáveis.**

Utilização:

Para fixar ferramentas com superfícies de encabadouro laterais segundo a norma DIN 1835 B e DIN 6535 HB.

Acessórios especiais:

Pinos de aperto (AB) n.º 308760 – 308802, chaves de aperto AB n.º 308820 – 308835.

Descrição técnica

Ø exterior D	25 mm
Parafuso tensor sobressalente n.º 309900	6
Ø de fixação D ₁	6 mm
Projeção medida A	50 mm
Alojamento	BT 40 curto
Norma	DIN 6359
Norma de alojamento	ISO 7388-2
Norma de alojamento	JIS B6339

Ficha de dados

Forma	ADB
Qualidade de balanceamento G com n.º rotações	G 2,5 a 25000 min ⁻¹
Concentricidade	≤ 3 µm
Estratégia de maquinagem	HPC
Tipo de produto	Mandril de superfície

Produtos adequados

<https://www.hoffmann-group.com/PT/pt/hom/p/302596-6>