

Mandril de pinça de aperto ER Forma AD, BT 30 A = 60, para tamanho de pinças de aperto ER: 16



Dados do pedido

Número do pedido	302745 16
GTIN	4045197944757
Classe de artigo	31A

Descrição

Versão:

Cones exteriores e interiores retificados.

- **Todos os eixos torneados (funcionamento suave!). Qualidade de balanceamento G2,5/25 000 rpm.**
- **Porca de aperto calibrada com precisão (G2,5/25 000 rpm).**
- **Propriedades de desgaste ótimas ou Transmissão de binário através da porca de fixação de precisão revestida.**

Utilização:

Para fixar ferramentas com haste cilíndrica em pinças de aperto conforme **DIN 6499 - forma A e forma B.**

Material fornecido:

Inclui porca de aperto ER.

Acessórios especiais:

Pinças de aperto ER n.º 308881 – 309434, chaves de aperto ER n.º 309680 – 309745 ou n.º 613300.

Pinos de aperto (AB) n.º 308760 – 308802, chaves de aperto AB n.º 308820 – 308835.

Nota:

Porca de fixação adequada n.º 309580 ou 309610.

Descrição técnica

Chave de aperto ER	16
Projeção medida A	60 mm

para pinças de aperto ER	16
Porca de aperto ER sobressalente	16
Ø exterior D	28 mm
Área de aperto	0,5 - 10 mm
Ø de fixação D ₁	0,5-10 mm
Alojamento	BT 30 A = 60
Norma de alojamento	ISO 7388-2
Norma de alojamento	JIS B6339
Forma	AD
Qualidade de balanceamento G com n.º rotações	G 2,5 a 25000 min ⁻¹
Concentricidade	≤ 3 µm
Estratégia de maquinagem	HSC
Tipo de produto	Mandril de pinça de aperto

Acessórios

Chave de uma boca Tamanho da chave 25	613300 25
---------------------------------------	-----------