

**Garant**

**Inserto para brochagem de perfis sextavado interior métrico Ø d = 12 mm, TiN, Sextavado: 2**

**Dados do pedido**

|                  |               |
|------------------|---------------|
| Número do pedido | 293043 2      |
| GTIN             | 4045197946447 |
| Classe de artigo | 29L           |

**Descrição****Versão:**

Com revestimento TiN.

**Utilização:**

Para a produção de perfis **numa só operação**.

**Indicado para:**

Suporte para brochagem de perfis n.º 293020 – 293079.

**Nota:**

- **Tamanhos especiais e perfis especiais a pedido.**
- **Para obter os valores de referência de aplicação detalhados, consulte a nossa aplicação ToolScout.**

**Descrição técnica**

|                   |        |
|-------------------|--------|
| Tamanho da chave  | 2 mm   |
| L                 | 3,5 mm |
| Material de corte | HSS    |

|                 |  |
|-----------------|--|
| Tolerância      | + 0,05 a + 0,07 mm                             |
| Perfil          | Sextavado                                      |
| L <sub>1</sub>  | 25 mm  |
| Ø d             | 12 mm  |
| Revestimento    | TiN  |
| Tipo de produto | Ferramenta para brochagem de ranhuras e perfis |