

Inserto para brochagem de perfis sextavado interior métrico Ø d = 16 mm, TiN, Sextavado: 25mm



Dados do pedido

Número do pedido	293046 25
GTIN	4045197946829
Classe de artigo	29L

Descrição

Versão:

Com revestimento TiN.

Utilização:

Para a produção de perfis **numa só operação**.

Indicado para:

Suporte para brochagem de perfis n.º 293020 – 293079.

Nota:

- **Tamanhos especiais e perfis especiais a pedido.**
- **Para obter os valores de referência de aplicação detalhados, consulte a nossa aplicação ToolScout.**

Descrição técnica

L	32 mm
Tamanho da chave	25 mm
Óleo de corte	HSS
Tolerância	+ 0,24 a + 0,28 mm

Perfil	Sextavado
L ₁	40 mm
Ø d	16 mm
Revestimento	TiN
Tipo de produto	Ferramenta para brochagem de ranhuras e perfis