

Inserto para brochagem de perfis Torx® interior Ø d = 12 mm, TiN, Perfil Torx®: TX25mm



Dados do pedido

Número do pedido	293063 TX25
GTIN	4045197947482
Classe de artigo	29L

Descrição

Versão:

Com revestimento TiN.

Utilização:

Para a produção de perfis **numa só operação**.

Indicado para:

Suporte para brochagem de perfis n.º 293020 – 293079.

Nota:

- **Tamanhos especiais e perfis especiais a pedido.**
- **Para obter os valores de referência de aplicação detalhados, consulte a nossa aplicação ToolScout.**

Descrição técnica

L	4 mm
Diâmetro exterior de oscilação Torx®	4,54 mm
Ø do furo prévio	3,35 mm
Óleo de corte	HSS

Perfil Torx®	TX25
Tolerância	- 0,01 a + 0,005 mm
Perfil	Torx®
L ₁	25 mm
Ø d	12 mm
Revestimento	TiN
Tipo de produto	Ferramenta para brochagem de ranhuras e perfis