

Inserto para brochagem de perfis Torx® interior Ø d = 12 mm, TiN, Perfil Torx®: TX55mm



Dados do pedido

| | |
|------------------|---------------|
| Número do pedido | 293063 TX55 |
| GTIN | 4045197947543 |
| Classe de artigo | 29L |

Descrição

Versão:

Com revestimento TiN.

Utilização:

Para a produção de perfis **numa só operação**.

Indicado para:

Suporte para brochagem de perfis n.º 293020 – 293079.

Nota:

- **Tamanhos especiais e perfis especiais a pedido.**
- **Para obter os valores de referência de aplicação detalhados, consulte a nossa aplicação ToolScout.**

Descrição técnica

| | |
|--------------------------------------|---------|
| L | 7 mm |
| Diâmetro exterior de oscilação Torx® | 11,4 mm |
| Ø do furo prévio | 8,25 mm |
| Óleo de corte | HSS |

| | |
|-----------------|--|
| Perfil Torx® | TX55 |
| Tolerância | - 0,015 bis + 0,015 mm |
| Perfil | Torx® |
| L ₁ | 25 mm |
| Ø d | 12 mm |
| Revestimento | TiN |
| Tipo de produto | Ferramenta para brochagem de ranhuras e perfis |