

**Garant****Inserto para brochagem de perfis Torx® interior Ø d = 12 mm, TiN, Perfil Torx®: TX45****Dados do pedido**

Número do pedido	293063 TX45
GTIN	4045197947529
Classe de artigo	29L

**Descrição****Versão:**

Com revestimento TiN.

**Utilização:**

Para a produção de perfis **numa só operação**.

**Indicado para:**

Suporte para brochagem de perfis n.º 293020 – 293079.

**Nota:**

- **Tamanhos especiais e perfis especiais a pedido.**
- **Para obter os valores de referência de aplicação detalhados, consulte a nossa aplicação ToolScout.**

**Descrição técnica**

L	5,5 mm
Diâmetro exterior de oscilação Torx®	8 mm
Ø do furo prévio	5,8 mm

Material de corte	HSS
Perfil Torx®	TX45
Tolerância	- 0,01 a + 0,01 mm
Perfil	Torx®
L <sub>1</sub>	25 mm
Ø d	12 mm
Revestimento	TiN
Tipo de produto	Ferramenta para brochagem de ranhuras e perfis