

**HALDER****Mordente de aperto de cunha simples estriado, Rosca M: M8****Dados do pedido**

Número do pedido	370021 M8
GTIN	4030618237655
Classe de artigo	37K

**Descrição****Utilização:**

Ao enroscar o parafuso de aperto, os dois mordentes de aperto deslocam-se para fora e pressionam as peças contra um batente fixo.

**Material:**

Corpo base de aço para ferramentas, temperado, sem revestimento. Mordentes de aperto feitos de aço para ferramentas, endurecidos, polidos e retificados.

**Instrução:**

Montagem no furo roscado ou com porca para ranhuras em T. É possível voltagem múltipla horizontal ou vertical.

**Descrição técnica**

B <sub>1</sub>	29 mm
Rosca M	M8
binário de aperto máximo	43 Nm
Comprimento	27 - 31 mm
Força de fixação	20 kN

Altura H	17,5 mm
Tipo de produto	Tensor de cunha