

**HALDER****Mordente de aperto de cunha dupla estriado, Rosca M: M12****Dados do pedido**

Número do pedido	370023 M12
GTIN	4030618237723
Classe de artigo	37K

**Descrição****Utilização:**

Ao enroscar o parafuso de aperto, os dois mordentes de aperto deslocam-se para fora e pressionam as peças contra um batente fixo.

Uma força de aperto vertical também é alcançada pela cunha dupla.

**Material:**

Corpo base de aço para ferramentas, temperado, sem revestimento. Mordentes de aperto feitos de aço para ferramentas, endurecidos, polidos e retificados.

**Instrução:**

Montagem no furo roscado ou com porca para ranhuras em T. É possível voltagem múltipla horizontal ou vertical.

**Descrição técnica**

Força de fixação	50 kN
Comprimento	42 - 49 mm
B <sub>1</sub>	41 mm
binário de aperto máximo	85 Nm

Rosca M	M12
Altura H	26 mm
Tipo de produto	Tensor de cunha