




Paquímetro digital IP54 com medidor de profundidade redondo e saída de dados, Faixa de medição: 150



Dados do pedido

Número do pedido	412682 150
GTIN	4045197949370
Classe de artigo	41A

Descrição

Versão:

Paquímetro digital IP54 com saída de dados. **Mostrador LCD bem legível e de grande contraste com dígitos de 11,5 mm de altura.** Duração muito longa da bateria com sistema de medição moderno e energeticamente eficiente. Passados 20 minutos, o sistema passa automaticamente para o modo de poupança e basta um movimento simples do paquímetro para se ativar novamente. O valor medido e o ponto zero são guardados. Com preset (predefinição da medição). **Caixa ergonómica com componente Haptoprene fácil de agarrar.** As superfícies de medição são finamente esmeriladas.

Vantagem:

- **Caixa ergonómica com componente Haptoprene suave ao toque.**
- **Pilha com vida útil longa.**
- **Mostrador LCD grande e de alto contraste com números de 11,5 mm de altura.**
- **Novo design moderno.**

Função:

IP54: Proporciona proteção contra salpicos de água de todas as direções e proteção contra depósitos de poeira no interior (à prova de pó), bem como proteção total contra contacto.

Material fornecido:

Inclui 1 pilha tam. CR2032 n.º 081560.

Acessórios especiais:

Cabo de dados n.º 498948, interface do teclado n.º 498963

Peça sobresselente:

Tampa da emissão de dados n.º 412237 tam. D, suporte da bateria n.º 412237 tam. B.

Descrição técnica

Ficha de dados

Leitura	0,0005 polegada
Norma	ISO 13385
Pilhas/baterias incluídas no n.º de artigo	081560 CR2032
medidor de profundidade	Ø 1,6
Leitura comutável	mm/polegada
Faixa de medição	0 - 150 mm
Número de pilhas incluídas	1
Calibração	A1
Comprimento do bico	40 mm
Leitura	0,01 mm
Tipo de proteção IP	IP 54
Alimentação de energia	A pilhas
Desvio de medição E MPE	±0,02 mm
Interface	Interface RS232C
Interface	Interface USB
Tecnologia de medição	digital
Material	Aço inoxidável, INOX
todas as peças	temperado
embalagem	caixa estável
Tipo de produto	Paquímetro universal

Produtos adequados

<https://www.hoffmann-group.com/PT/pt/hom/p/412682-150>