

Garant**Extensão para machos de rosca com dispositivo de aperto rápido, Tipo: 2****Dados do pedido**

Número do pedido	338460 2
GTIN	4045197953094
Classe de artigo	31M

Descrição**Modelo:**

- **Versão comprida.**
- **O binário é transmitido através do quadrado.**
- **A extremidade dianteira da extensão está equipada com um dispositivo de troca rápida.**
- **A extremidade traseira da extensão está em conformidade com a norma DIN, para que a extensão possa também ser acomodada em insertos de troca rápida de brocas de rosca ou pinças de aperto ER de broca de rosca com quadrado.**

Vantagem:

- **Poupança de tempo e mudança repetitiva de brocas de rosca através do acoplamento de troca rápida.**
- **Quase todas as combinações de extensões através do diâmetro idêntico D₃ ou do acionamento quadrado K₂.**

Utilização:

Para o corte de roscas em áreas inacessíveis, p. ex. reentrâncias profundas, ressaltos, arestas interferentes em dispositivos, roscas internas extremamente profundas ou diretamente em paredes fundidas.

Indicado para:

Alojamento em insertos de troca rápida de broca de rosca ou pinças de aperto ER de broca de rosca com quadrado.

Descrição técnica

para \varnothing nominal da rosca d_1 DIN 374/376	M4,5 – M5
\varnothing da extensão D_3	12 mm
\varnothing da extensão D_4	12 mm
Extensão L_3	145 mm
Extensão L_2	45 mm
para \varnothing nominal da rosca d_1 DIN 371	M3
Extensão K_2	9 mm
para \varnothing da haste roscada d_2	3,5 mm
Tipo de produto	Extensão