

Garant**Extensão para machos de rosca com dispositivo de aperto rápido, Tipo: 9****Dados do pedido**

| | |
|------------------|---------------|
| Número do pedido | 338460 9 |
| GTIN | 4045197953162 |
| Classe de artigo | 31M |

Descrição**Modelo:**

- **Versão comprida.**
- **O binário é transmitido através do quadrado.**
- **A extremidade dianteira da extensão está equipada com um dispositivo de troca rápida.**
- **A extremidade traseira da extensão está em conformidade com a norma DIN, para que a extensão possa também ser acomodada em insertos de troca rápida de brocas de rosca ou pinças de aperto ER de broca de rosca com quadrado.**

Vantagem:

- **Poupança de tempo e mudança repetitiva de brocas de rosca através do acoplamento de troca rápida.**
- **Quase todas as combinações de extensões através do diâmetro idêntico D₃ ou do acionamento quadrado K₂.**

Utilização:

Para o corte de roscas em áreas inacessíveis, p. ex. reentrâncias profundas, ressaltos, arestas interferentes em dispositivos, roscas internas extremamente profundas ou diretamente em paredes fundidas.

Indicado para:

Alojamento em insertos de troca rápida de broca de rosca ou pinças de aperto ER de broca de rosca com quadrado.

Descrição técnica

| | |
|--|----------|
| Extensão K ₂ | 9 mm |
| para Ø da haste roscada d ₂ | 11 mm |
| Ø da extensão D ₄ | 20 mm |
| para Ø nominal da rosca d ₁ DIN 374/376 | M14 |
| Extensão L ₃ | 145 mm |
| Ø da extensão D ₃ | 12 mm |
| Extensão L ₂ | 45 mm |
| Tipo de produto | Extensão |