

Mandril de pinça de aperto ER, HSK-A 63 ultracurto, para tamanho de pinças de aperto ER: 16



Dados do pedido

Número do pedido	305427 16
GTIN	4045197953728
Classe de artigo	32A

Descrição

Versão:

- **Todos os eixos torneados (funcionamento suave!).**
- **Continuidade perfurada (sem parafuso de ajuste).**
- **Superfícies funcionais HSK processadas.**

Com perfuração Balluff/RFID-Chip.

Utilização:

Para fixar ferramentas com haste cilíndrica em pinças de aperto ER conforme DIN 6499 – forma A e B.

Material fornecido:

Inclui porca de aperto High-Speed revestida.

Acessórios especiais:

Tubo de refrigerante n.º 309880, chave de caixa n.º 309890, pinças de aperto ER n.º 308881 – 309434, chave de aperto ER n.º 309680 ou 613300.

Descrição técnica

Área de aperto	0,5 - 10 mm
Ø exterior D	28 mm
para pinças de aperto ER	16
Projeção medida A	75 mm

Alojamento	HSK-A 63 ultracurto
Norma de alojamento	ISO 12164-1
Norma de alojamento	DIN 69882-6
Norma de alojamento	DIN 69893
Forma	A
Qualidade de balanceamento G com n.º rotações	G 6,3 a 20000 min ⁻¹
Concentricidade	≤ 3 μm
Estratégia de maquinagem	HSC
Furo Balluffchip	sim
Tipo de produto	Mandril de pinça de aperto

Acessórios

Chave de uma boca Tamanho da chave 25	613300 25
---------------------------------------	-----------