

HOLEX**Cone de roscar de troca rápida, Haste -Ø 32 mm, Área de corte da rosca: M14-33****Dados do pedido**

Número do pedido	334628 M14-33
GTIN	4045197954435
Classe de artigo	32P

Descrição**Modelo:**

- Design curto, com compensação de comprimento elástico para pressão e tensão.
- Pressão de passagem ajustável para diferentes materiais e brocas de roscar.

Haste cilíndrica conforme DIN 1835 – Forma B e E.

Utilização:

- Produção de roscas com calibre.
- Pode ser utilizado para roscas à direita e à esquerda.
- Para máquinas NC e centros de processamento.

Acessórios especiais:

Insertos de troca rápida ver n.º 335420 – 335660.

Instrução:

- Mandril de corte de roscas de troca rápida noutras versões de haste tam. M14 - M33 disponível a pedido.
- Mandril de corte de roscas de troca rápida não adequado para refrigeração interna.

Descrição técnica

Compensação de comprimento tração	20 mm
Ø exterior D	78 mm
Compensação de comprimento pressão	20 mm
Ø interior D ₁	48 mm

Projeção medida A	132,5 mm
Alojamento	Haste -Ø 32 mm
Tipo de produto	Mandril de corte de roscas