

**Suporte de aperto rotativo PSSNL 45°, para pastilhas de corte reversíveis SN., esquerda, Tamanho da haste/placa: 16/12mm****Dados do pedido**

Número do pedido	251113 16/12
GTIN	4045197954459
Classe de artigo	21T

**Descrição técnica**

Alavanca articulada	259015 2
Comprimento da cabeça L <sub>1</sub>	26 mm
Calço	259031 20
Conjunto de pinos de mola	259047 2
Comprimento total L	100 mm
Largura funcional L <sub>4</sub>	20 mm
Pastilha de corte reversível adequada	SN.. 1204..
Código ISO do suporte	PSSNR/L 1616H12
Tamanho da placa	12 mm
Tamanho da haste	16 mm
Conjunto de molas	259044 2
Parafuso alavanca	259018 2
Norma	DIN ISO 5610
Tipo de inserto	esquerda
Refrigeração interior	não
Ângulo de ajuste κ	45 grau

Aplicação	Faceamento
Aplicação	Torneamento longitudinal exterior
Tipo de produto	Suporte de torneamento

---

## Acessórios

PrecisionBit para sextavado, 1/4 polegadas E 6,3 Sextavado 3	674242 3
Chave de parafusos dinamométricacom escala, suporte de ponta intercambiável binário máximo 500	659957 500