

SWISS TOOLS

Haste de barra de mandrilar cilíndrica, Ø D – medida A: 40-283mm**Dados do pedido**

Número do pedido	320410 40-283
GTIN	2050001945198
Classe de artigo	36D

Descrição**Modelo:**

- Para operações de torneamento eficientes.
- Para processamento de rotação à esquerda e à direita.

Utilização:

Para alojamento de cabeças de corte intercambiáveis.

Instrução:

Cabeças intercambiáveis adequadas, ver n.º 264826 – 264827.

Descrição técnica

Refrigeração interior	sim
Tipo de produto	Haste de barra de mandrilar