

## Ficha de dados



### Laser de linhas cruzadas autonivelável LINO, Tipo: L2



#### Dados do pedido

Número do pedido	468481 L2
GTIN	7640110697528
Classe de artigo	47C

#### Descrição

##### Versão:

Caixa de plástico robusta e ergonómica, à prova de poeiras e salpicos de água. Função de impulso com modo de poupança de energia. **Vida útil muito longa** até 44 h graças à bateria de iões de lítio. O adaptador magnético pode ser fixado a qualquer parede com elementos de aço. **Pode ser girado livremente graças a um íman e pode ser facilmente removido.** Bloqueio para projeções inclinadas e como proteção de transporte.

##### Função:

IP54: Proporciona proteção contra salpicos de água de todas as direções e proteção contra depósitos de poeira no interior (à prova de pó), bem como proteção total contra contacto.

##### Material fornecido:

Inclui adaptador, bateria de iões de lítio, carregador, suporte da bateria, painel-alvo e mala.

#### Descrição técnica

Área de nivelamento	±4 grau
Alcance com receptor	80 m
Alcance	25 m

## Ficha de dados

Peso	530 g
Classe laser	2
Profundidade	100 mm
embalagem	Mala de transporte
Limite de erro	0,2 mm/m
Largura	60 mm
Tipo de proteção IP	IP 54
Rosca de tripé	1/4 UNC polegada
Altura	110 mm
Cor do laser	vermelho
Tipo de bateria	Ião de lítio
Número de baterias incluídas	1
Alimentação de energia	A bateria recarregável
Tipo de produto	Laser de linha cruzada

### Produtos adequados

<https://www.hoffmann-group.com/PT/pt/hom/p/468481-L2>