



## Grampo de aperto de ferro fundido maleável, largura de aperto: 400



### Dados do pedido

Número do pedido	860000 400
GTIN	4008158009223
Classe de artigo	83J

### Descrição

#### Versão:

Braços de aperto de ferro fundido maleável de alta qualidade; calha de deslizamento de aço de perfil prismático forte, estriado, galvanizado. Eixo de aço de funcionamento suave, polido com rosca trapezoidal e placa de pressão móvel. Ajuste rápido do binário, de forma segura.

Braço de fixação móvel **com dispositivo antiderrapagem que** impede o descolamento acidental da braçadeira tensionada. Placa de pressão substituível móvel, sem ferramentas, do tam. 160. Com tampa de proteção de plástico na área de pressão.

Força de tensão até 6000 N.

#### Norma:

**DIN 5117**

#### Peça sobresselente:

Tampa de proteção n.º 860115.

### Descrição técnica

Alcance	175 mm
Largura de aperto	400 mm

Secção transversal da corredeira	32×10 mm
Tipo de produto	Grampo

---

## Acessórios

Gama de tampas de pressão 8 peças Ø da placa de compressão 37	860115 37
Par de acessórios de fixação Vario	862950