



Jogo de machos de roscar para máquina de furos passantes, para rosca métrica: M3-12



Dados do pedido

Número do pedido	146445 M3-12
GTIN	4045197959751
Classe de artigo	12K

Descrição

Modelo:

Ao abrir a cassete, as ferramentas levantam-se automaticamente e podem ser retiradas sem problemas.

Composto por brocas de roscar para máquina M3; M4; M5; M6; M8; M10; M12.

Índice:

Cada jogo de machos de roscar para máquina M3 – M12 n.º 132645

Descrição técnica

Tipo de rosca	M
Ângulo do flanco	60 grau
Norma	DIN 371
Norma	DIN 376
Tipo de produto	Machos de roscar

Dados de utilizador

	Adequabilidade	V _c	código ISO
Plásticos alumínio	adequado	30	N
Alumínio (apara curta)	adequado	35	N
Alumínio > 10% Si	adequado	20	N
Aço < 500 N/mm ²	adequado	30	P
Aço < 750 N/mm ²	adequado	30	P
Aço < 900 N/mm ²	adequado	25	P
Aço < 1100 N/mm ²	adequado	12	P
Aço < 1400 N/mm ²	adequado	8	P
INOX < 900 N/mm ²	adequado	10	M
INOX > 900 N/mm ²	adequado	8	M
GG(G)	adequado	20	K
CuZn	adequado	20	N
Uni	adequado		
Óleo	adequado		
máximo a molhado	adequado		

Acessórios

Macho de roscar para máquina HSS-E M M10	132645 M10
Macho de roscar para máquina HSS-E M M12	132645 M12
Macho de roscar para máquina HSS-E M M3	132645 M3
Macho de roscar para máquina HSS-E M M4	132645 M4
Macho de roscar para máquina HSS-E M M5	132645 M5
Macho de roscar para máquina HSS-E M M6	132645 M6
Macho de roscar para máquina HSS-E M M8	132645 M8