

**Cinta abrasiva Cubitron™II 784F, 50×3500 mm, Granulometria: 60****Dados do pedido**

Número do pedido	558514 60
GTIN	2050001949042
Classe de artigo	53S

Descrição**Modelo:**

Fita abrasiva Cubitron™ II 784F com grão de cerâmica moldado com precisão e óxido de alumínio numa base estável de poliéster YF (P36 – P80) ou numa base semiflexível de poliéster XF (P120 – P180). Para uma **utilização económico em trabalhos de lixamento exigentes** em retificadoras estacionárias. Abrasão sem aquecer graças a auxiliares de lixamento.

Instrução:

Outras granulometrias, qualidades e dimensões disponíveis sob consulta, de acordo com as quantidades mínimas do fabricante. Se não for dada outra indicação ao encomendar, as cintas serão entregues com a ligação padrão. As fitas abrasivas para calandras acetinadoras estão disponíveis com o n.º 568526 e seguintes.

Descrição técnica

Série	Cubitron™II 784F
Abrasivo	Corindo de cerâmica
Abreviatura abrasivo	Cerâmica
Proporção de ferro, enxofre e cloro	< 0,1 %

Largura da cinta abrasiva	50 mm
Comprimento da cinta abrasiva	3500 mm
Atributo do nome do produto	50×3500 mm
Tipo de produto	Cinta abrasiva

Dados de utilizador

	Adequabilidade	V _c	código ISO
Alu Mg	condicionalmente adequado		
Aço < 900 N/mm ²	adequado		
Aço < 1400 N/mm ²	adequado		
Aço < 55 HRC	adequado		
Aço < 60 HRC	adequado		
Aço < 67 HRC	adequado		
INOX	adequado		
Ti	condicionalmente adequado		
GG(G)	adequado		
CuZn	condicionalmente adequado		
Uni	adequado		
máximo a molhado	condicionalmente adequado		
seco	adequado		