

Garant

Dados do pedido

Número do pedido	860480 120
GTIN	
Classe de artigo	81D

Descrição

Modelo:

A placa de pressão móvel com **bloqueio do fuso integrado impede que o fuso se liberte** em caso de vibrações. Transmissão de potência máxima graças ao **cabo resistente** com superfície Haptoprene de fácil preensão e núcleo de PP resistente a impactos. Estrutura de superfície antideslizante mesmo com as mãos molhadas e oleosas.

Descrição técnica

Largura de aperto	120 mm
Secção transversal da corrediça	13,5×6,5 mm
Alcance	60 mm
Tipo de produto	Grampo