

**Mordente de suporte fix, Tipo: 125****Dados do pedido**

Número do pedido	361333 125
GTIN	4250364403290
Classe de artigo	34A

Descrição**Utilização:**

Os mordentes de suporte são usados para o alojamento de insertos de preensão n.º 361238; 361240; 361245; 361250 e de insertos de preensão n.º 361160.

Mordente móvel pendular para compensar superfícies de fixação não paralelas. Os insertos de preensão podem ser aparafusados de forma variável nos padrões de orifícios para fixar diferentes geometrias.

Indicado para:

Torno de bancada n.º 361290; 361302.

Descrição técnica

Largura do mordente b	189 mm
c	24 mm
c ₁	26 mm
Altura do mordente h	20 mm
Comprimento do mordente l	104 mm
Área de aperto máxima redonda	330 mm
Área de aperto mínima redonda	50 mm
Área de aperto máxima do quadrado	489 mm

Área de aperto mínima do quadrado	25 mm
adequado para o código de cor	Titan2/TitanSense
adequado para o código de cor	LCV125G
adequado para o código de cor	LCV125G
Tipo de produto	Mordentes de torno de bancada