



## Dados do pedido

Número do pedido	082861 1
GTIN	4049002020872
Classe de artigo	04D

## Descrição

### Modelo:

Em aço cromo-vanádio resistente. As arestas afiadas das ranhuras penetram no parafuso colocado e desenroscam-no. Com quadrado para a ativação por meio de desandador e similares.

### Utilização:

**Adequado para roscas à direita e à esquerda.** Adequado para aço temperado.

### Indicado para:

Aço temperado. Adequado para roscas à direita e à esquerda.

### Instrução:

Roscas UNC e UNF disponíveis a pedido.

## Descrição técnica

Ø do furo prévio	3,2 mm
Tipo	1
indicado para parafusos/cavilhas	M5 – M6
indicado para	aço temperado
Tipo de produto	Extrator de parafusos